

Garant**DC.T 11T302, Laji: HU7310****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260458 HU7310
GTIN	4045197669582
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T302 HU7310 Laji: HU7310
lastunmurtaja: AM
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 4 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 350 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	AM
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 4 mm
Pääkäyttöalue	N
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min

Nirkon säde	0,2 mm
Laji	HU7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 11T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä