

Garant**eco-kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251703 20/16
GTIN	4045197650993
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytys tarkkuussuuttimien avulla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317900 – 319886.

Sisäjäähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: MVJNR/L 2025X16

Sopiva kääntöterä: VN.. 1604..

Toimintaleveys L₄: 32 mm

Pään pituus L₁: 46 mm

Kokonaispituus L: 105 mm

Aluslevy: 259031 1

Tekninen kuvaus

Aluslevy	259031 1
Kiinnitysrauta	259038 3
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Terän koko	16 mm
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 2

Toimintaleveys L ₄	32 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 9
Varren koko	20 mm
ISO-koodi pidin	MVJNR/L 2025X16
Pään pituus L ₁	46 mm
Kokonaispituus L	105 mm
Käyttötapa	Vasen
Standardi	DIN ISO 5610
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysrauta Tyyppi 3	259038 3
Aluslevy Tyyppi 1	259031 1
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 2	259021 2
PrecisionBit kuusioruuveille, varsi E 6,3 Kuusikulma 2 mm	674242 2
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 9	259025 9