

**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK2730, merkintä tyyppi W29: 34-200****Tilastiedot**

Tilausnumero	237080 34-200
GTIN	4047109101043
Tuoteluokka	24T

Kuvaus**Sopii :**

nro 236650; 236660; 236685; 236686

Huomautus:**Annetut ohjelaistumisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

tyyppi: INOX

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 06T304

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,15 mm/kierr,**Tekninen kuvaus**

merkintä	34-200
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,15 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 06T304
Laji	BK2730
tyyppi	INOX
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

