

Garant**Tarkkuuskarasarja Ø 9,75–164 mm, Liitântä: BT40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237541 BT40
GTIN	4045197608505
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Malli:**

Ø-alueelle 9,75 – 164 mm, karapää nro 237546, poraustuurna ja tarvikkeet laukussa.

Laajennettavissa sillalla nro 237560 Ø 320 mm:iin saakka.

Säätötarkkuus 0,01 mm / jakoviiva, noniuksella 0,002 mm Ø:sta.

Käyttö:

Sorvinterille, joissa varren Ø 16 mm ja tarkkuuskarasilloille. Poraustuurnat ja kääntöteränpitimet sopivalla ISO-kääntöterällä, tyyppi **CC..0602**.

Toimituksen sisältö:

1 karapää: Nro 237546 BT40

1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): Nro 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nro 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nro 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nro 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

Nro 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nro 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 silta: Nro 237647 Ø laajennukseen 86 – 164 mm.

1 kääntöteränpidin sillalle: Nro 237564 06

1 kääntöterä: Nro 260052 koko CU7010 (CCMT 060204)

Varaosa:

Kääntöterän ruuvi nro 219830.

Suositus:

Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro 237695 ja nro 237696 kanssa.

Tekninen kuvaus

Liitântä	BT40
Sisjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

Sisäorvauspidin	237634
Kääntöteränpidin silloille Tyyppi 06	237564 06
Säädettävä sisäorvauspidin	237640
Silta	237647
Säädettävä sisäorvauspidin	237642
Sisäorvauspidin	237632
KaranpääØ 9,75 – 320 mm Liitântä BT40	237546 BT40
CC.T 060204 Laji CU7010	260052 CU7010
Sisäorvauspidin	237630
Sisäorvauspidin	237636
Sarja ilman kiinnitystäØ 9,75–164 mm	237569