


**TNMG 160408, Laji: KW10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251583 KW10
GTIN	4960664220861
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

TNMG 160408 KW10 Laji: KW10
lastunmurtaja: AH
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	N
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 400 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,35 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	AH
Lastuamissyvyys a_p	1 - 4 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	KW10

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä