

Garant**Tarkkuuskarasarja Ø 9,75–164 mm, Liitäntä: HSK63****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237541 HSK63
GTIN	4045197608512
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Malli:**

Ø-alueelle **9,75 – 164 mm**, karapää nro 237546, poraustuurna ja tarvikkeet laukussa.

Laajennettavissa sillalla nro 237560 Ø **320 mm:iin saakka**.

Säätötarkkuus 0,01 mm / jakoviiva, noniuksella 0,002 mm Ø:sta.

Käyttö:

Sorvinterille, joissa varren Ø 16 mm ja tarkkuuskarasilloille. Poraustuurnat ja kääntöteränpitimet sopivalla ISO-kääntöterällä, tyyppi **CC..0602**.

Toimituksen sisältö:

1 karapää: Nro 237546 HSK63

1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): Nro 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nro 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nro 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nro 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

Nro 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nro 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 silta: Nro 237647 Ø laajennukseen 86 – 164 mm.

1 kääntöteränpidin sillalle: Nro 237564 06

1 kääntöterä: Nro 260052 koko CU7010 (CCMT 060204)

Varaosa:

Kääntöterän ruuvi nro 219830.

Suositus:

Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro 237695 ja nro 237696 kanssa.

Tekninen kuvaus

Liitäntä	HSK63
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

Säädettävä sisäsorvauspidin	237640
Sisäsorvauspidin	237632
Sisäsorvauspidin	237630
KaranpääØ 9,75 – 320 mm Liitäntä HSK63	237546 HSK63
Sisäsorvauspidin	237636
CC.T 060204 Laji CU7010	260052 CU7010
Säädettävä sisäsorvauspidin	237642
Sisäsorvauspidin	237634
Kääntöteränpidin silloille Tyyppi 06	237564 06
Silta	237647
Sarja ilman kiinnitystäØ 9,75–164 mm	237569