


**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK7710, merkintä tyyppi W29: 34-110****Tilastiedot**

Tilausnumero	236980 34-110
GTIN	4047109085701
Tuoteluokka	24T

Kuvaus**Sopii :**

nro 236650; 236660; 236685; 236686

Huomautus:**Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

tyyppi: Alu; CuZn

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 06T304

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,15 mm/kierr,**Tekninen kuvaus**

merkintä	34-110
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,15 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 06T304
Laji	BK7710
tyyppi	Alu; CuZn
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	600 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	300 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	250 m/min	N
CuZn	soveltuu	300 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin	150 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		