

Pyörösilmukka violetti 1000 kg, Hyötypituus: 3m



Tilaustiedot

Tilausnumero	086240 3
GTIN	4049924500124
Tuoteluokka	08Z

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät pyörösilmukat (EN 1492-2), saumaton ja hankausta kestävä pinta.

Käyttö:

Kappaleiden ja osien nostoon ja liikutteluun.

Huomautus:

Toimitetaan seuraaviin nostokuormituksiin saakka: 150 t (polyesteri), 180 t (dyneema).

Tekninen kuvaus

Ympärysmitta	6 m
Hyötypituus	3 m
Silmukkaleveys	46 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL	1000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL	1000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti	2000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° – 45°	1400 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° – 60°	1020 kg
Tuotetyyppi	Pyörösilmukka