

Garant**Karanpää Ø 9,75 – 320 mm, Liitäntä: BT40**

Tilaustiedot

Tilausnumero	237546 BT40
GTIN	4045197608543
Tuoteluokka	29W

Kuvaus

Malli:

Monoblock tai HW63-liitännällä. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Varaosa:

Kääntöterän ruuvi nro 219830.

Sisäjähdytys: kyllä

Ulko-Ø D₁: 63 mm

Hyötypituus L₁: 81 mm

Ulottuma A: 91 mm

Tekninen kuvaus

Liitäntä	BT40
Ulko-Ø D ₁	63 mm
Hyötypituus L ₁	81 mm
Ulottuma A	91 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu