

**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK8425, merkintä tyyppi W29: 10-130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237000 10-130
GTIN	4047109178120
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus****Sopii :**

Nro 236630, 236635, 236650

**Huomautus:****Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

Terän erikoisgeometrian vuoksi soveltuu käytettäväksi vain oikealeikkuisessa KOMET KUB® -lyhytreikäporassa.

tyyppi: INOX

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 030204

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/kierr,**Tekninen kuvaus**

merkintä	10-130
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 030204
Laji	BK8425
tyyppi	INOX

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		