


Garant**Karanpää ER25 Ø 39,9 – 70,1 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237501
GTIN	4045197579126
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Malli:**

Monoblock-järjestelmä koostuu **kartiollisesta avarrustyökälusta**, joka on helppo ruuvata kiinni toimitukseen kuuluvaan **ER25-kiristysholkki-istukkaan**. Nopea karkeasäätö. **Voidaan suurentaa sillalla** nro 237508 Ø 100,1 mm:iin saakka.

Käyttö:

Syöttötarkkuus 0,01 mm Ø. Karanpää sopivalla ISO-kääntöterällä, tyyppi **CC..0602**.

Toimituksen sisältö:

Sis. kääntöterän nro 260052 koko CU7010.

Varaosa:

Kääntöteräruuvi nro 237606 koko 1.

Suositus:

Mieluiten kääntöterän nro 237695 ja 237696 kanssa.

Huomautus:

Sorvausjaksolla leikkuusuunnan on oltava $\pm 20^\circ$!

Sisäjähdytys: kyllä

Tekninen kuvaus

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

Silta Ø 69,9 – 100,1 mm

237508