

Garant**Karanpää Ø 9,75 – 320 mm, Liitäntä: HSK63**

Tilaustiedot

Tilausnumero	237546 HSK63
GTIN	4045197608550
Tuoteluokka	29W

Kuvaus

Malli:

Monoblock tai HW63-liitännällä. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Varaosat:

Kääntöterän ruuvi nro 219830.

Sisäjähdytys: kyllä

Ulko-Ø D₁: 63 mm

Hyötypituus L₁: 72 mm

Ulottuma A: 96 mm

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	72 mm
Ulko-Ø D ₁	63 mm
Liitäntä	HSK63
Ulottuma A	96 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

