

**Garant****DC.T 11T308, Laji: HU7310**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260464 HU7310
GTIN	4045197669940
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

### Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 4 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	AM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	350 - 600 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	N
Laji	HU7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM

Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 11T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä