


**Garant****DC.T 11T304, Laji: HB7310**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260462 HB7310
GTIN	4045197669742
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

### Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	350 - 600 m/min
lastunmurtaja	AM
Pääkäyttöalue	N
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 4 mm
Laji	HB7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 11T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä