

**DCMT 070208, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260486 CA6525
GTIN	4960664492008
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DCMT 070208 CA6525 Laji: CA6525
lastunmurtaja: GK
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 140 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	GK
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 140 m/min
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm

Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070208
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä