


Garant**DC.T 11T308, Laji: HB7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260464 HB7310
GTIN	4045197669926
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 4 mm
Pääkäyttöalue	N
lastunmurtaja	AM
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Laji	HB7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 11T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä