

**DC.T 11T304, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260490 CA6525
GTIN	4960664492046
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

DC.T 11T304 CA6525 Laji: CA6525  
lastunmurtaja: GK  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 140 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	GK
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 140 m/min

Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä