

Garant**DC.T 11T308, Laji: CB7010**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260464 CB7010
GTIN	4045197669780
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T308 CB7010 Laji: CB7010
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	70 - 180 m/min
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 240 m/min
Oheiskäyttö	M
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2 mm

Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	SM
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	CB7010
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	Cermet
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä