

**DC.T 11T304, Laji: KW10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260490 KW10
GTIN	4960664359769
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

DC.T 11T304 KW10 Laji: KW10  
lastunmurtaja: AH  
Toleranssi: G  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 30 - 300 m/min

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	30 - 300 m/min
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	N
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	AH

Laji	KW10
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 11T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä