

**DCMT 070204, Laji: SP4019****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260471 SP4019
GTIN	
Tuoteluokka	28D

Kuvaus

DCMT 070204 SP4019 Laji: SP4019
lastunmurtaja: 73
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 30 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4,5 mm
lastunmurtaja	73
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,45 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	UNI
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 440 m/min
Laji	SP4019

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä