

**DCMT 11T302, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260488 CA6525 |
| GTIN | 4960664492039 |
| Tuoteluokka | 25E |

Kuvaus

DCMT 11T302 CA6525 Laji: CA6525
lastunmurtaja: GK
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 140 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Pääkäyttöalue | M |
| Syöttö f | 0,1 - 0,3 mm/kierr, |
| lastunmurtaja | GK |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 50 - 140 m/min |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,5 - 3 mm |
| Nirkon säde | 0,2 mm |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Laji | CA6525 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | DCMT 11T302 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Toleranssi | M |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |