

**DCMT 070202, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260481 CA6525
GTIN	4960664491988
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 140 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	GK
Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä