

metabo**Akkukäyttöinen poraruuvin 18 V hiiletön moottori ilman akkua pikakiinnitysisstukan kiinnitysalue 15-13, Tyyppi: 602358650****Tilaustiedot**

Tilausnumero	070261 602358650
GTIN	4061792188136
Tuoteluokka	03D

Kuvaus**Malli:****Akkuporaruuvinvääntimet Metabo Quick -pikajärjestelmällä ja ilman sitä.**

Pikajärjestelmä säästää paljon aikaa, kun porauksen ja ruuvauksen välillä vaihdetaan usein. Poranterän sisältävä poraistukka voidaan vaihtaa kärjenpitimeen kärjen kanssa muutamassa sekunnissa ilman työkaluja.

Valitse joko **täydellinen sarja**, jossa on 2 akkupakettia, laturi ja kestävä muovikotelo, tai **kone ilman lisävarusteita** laatikossa, jos sinulla on jo akkuja. Voit tietenkin ostaa myös akkupaketteja ja latureita erikseen. Kaikilla Metabon akuilla on **3 vuoden takuu** latauskertojen määrästä riippumatta.

Kirkkaan **LED-työvalon** ja käytännöllisen **vyökoukun** kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa.

Etu:**Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.**

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Mukana pikakiinnitysisstukka, ilman akkua ja laturia.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

Tekninen kuvaus

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Tyyppi CAS 18 V
akun jännite	18 V
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Moottorin rakenne	harjaton
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Paino ilman akkua	1,7 kg
Valmistajamerkintä	BS 18 LTX BL I
enimmäisvääntömomentti pehmeä	65 Nm
Akkutyyppi	Litium-ioni
Pakkaus	Metabox
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	68 mm
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
enimmäisvääntömomentti kova	130 Nm
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 550 min ⁻¹
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 2000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	18V
USP2	Harjaton moottori, ilman akkua, pikakiinnitysisistukan kiinnitysalue 1,5–13