

Garant**GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 5×D, Ø DC m7: 28,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234015 28,5
GTIN	4045197697288
Tuoteluokka	21S

Kuvaus**Malli:**

Kierteiset jäähtytiskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

Poraustoleranssi:

3×D: -0,1 / +0,3 mm

5×D: -0,1 / +0,35 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

Käyttö:

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

Käyttö mainosteksti:

Mukana kääntöterät, nro GG2340–GG2389.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 100408.

Suositus:

Alkuporauksessa syöttö vähennettävä 70 %:iin.

Huomautus:

Muita välikokoja 1/10-mitoissa saatavana tilauksesta.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 100408
Terien lkm Z	1
varren Ø D _s	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239700 10IP (2,8 Nm)

Hyötypituus L_1	145 mm
Varren pituus L_s	60 mm
Sarja	Power Drill
Nimellis-Ø D	28,5
tuuma-Ø	1 1/8 tuuma
Maksimaalinen säätöraja V_{max}	0,25 mm
Ulkonema L_A	168 mm
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB6535
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB6640
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB630
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB6810
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	5×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP

674252 10IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm

211750 2,8

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 10IP

239700 10IP