

**DC.T 11T304, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260490 CA510
GTIN	4960664697618
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

DC.T 11T304 CA510 Laji: CA510  
lastunmurtaja: GK  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 140 - 450 m/min

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	GK
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	140 - 450 m/min

Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä