

**Garant****GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 5xD, Ø DC m7: 15,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234015 15,5
GTIN	4045197697028
Tuoteluokka	21S

**Kuvaus****Malli:**

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

**Poraustoleranssi:**

3xD: -0,1 / +0,3 mm

5xD: -0,1 / +0,35 mm

**Kuvaus:**

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5xD asti.

**Käyttö:**

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

**Käyttö mainosteksti:**

Mukana kääntöterät, nro GG2340–GG2389.

**Sopii:**

Kääntöterät SOGX 050204.

**Suositus:**

**Alkuporauksessa** syöttö vähennettävä 70 %:iin.

**Huomautus:**

Muita välikokoja 1/10-mitoissa saatavana tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 050204
Kääntöterä-ruuvisarja	239700 5IP (0,38 Nm)
Hyötypituus L <sub>1</sub>	80 mm
Terien lkm Z	1

varren $\varnothing D_s$	20 mm
Varren pituus $L_s$	50 mm
Sarja	Power Drill
Nimellis- $\varnothing D$	15.5
Maksimaalinen säätöraja $V_{max}$	0,25 mm
Ulkonema $L_A$	96 mm
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB6535
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB6640
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB630
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB6810
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	5xD
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 5IP	674252 5IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,38 Nm	211750 0,38
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 5IP	239700 5IP