

Garant**GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 3×D, Ø DC m7: 38mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234005 38
GTIN	4045197696861
Tuoteluokka	21S

Kuvaus**Malli:**

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

Poraustoleranssi:

3×D: -0,1 / +0,3 mm

5×D: -0,1 / +0,35 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

Käyttö:

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

Käyttö mainosteksti:

Mukana kääntöterät, nro GG2340–GG2389.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 130511.

Huomautus:

Muita välikokoja 1/10-mitoissa saatavana tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	1
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 130511
Hyötypituus L ₁	114 mm
varren Ø D _s	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239700 20IP (6,3 Nm)

Varren pituus L_s	68 mm
Sarja	Power Drill
Nimellis- \varnothing D	38
tuuma- \varnothing	1 1/2 tuuma
Maksimaalinen säätöraja V_{max}	0,25 mm
Ulkonema L_A	141 mm
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB6535
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB6640
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB630
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB6810
Porausvyvyys kääntöteräporille enintään	3xD
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 20IP	239700 20IP
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP

674252 20IP

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 1600 cNm

659957 1600