

Garant**Karanpää Ø 9,75 – 88,1 mm, Liitântä: SK40**

Tilaustiedot

Tilausnumero	237591 SK40
GTIN	4045197608451
Tuoteluokka	29W

Kuvaus

Malli:

Monoblock tai HW63-liitännällä. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö. Pienikokoinen.

Käyttö:

Sorvinterille, joissa varren Ø 16 mm ja tarkkuuskarasilloille. ISO-kääntöterillä **tyyppi CC..0602...**

Suositus:

Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro 237695 ja nro 237696 kanssa.

Sisäjäähdytys: kyllä

Ulko-Ø D₁: 55 mm

Hyötypituus L₁: 69 mm

Ulottuma A: 90 mm

Tekninen kuvaus

Liitântä	SK40
Hyötypituus L ₁	69 mm
Ulko-Ø D ₁	55 mm
Ulottuma A	90 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

