

Garant
Leikkauslaite, Ø: 0,6mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	237621 0,6
GTIN	4045197681430
Tuoteluokka	29W

Kuvaus
Käyttö:

Mikroavarruspäille. **Varsi Ø 4 mm** suora kiinnitys päähän nro 237490 ja 237493.

Tekninen kuvaus

Varren Ø	4 mm
Pituus L	2,5 mm
Ø	0,6 mm
Työstöalueen Ø	0,6 - 1,1 mm
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	240 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	240 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	240 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P

Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	80 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	70 m/min	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	150 m/min	K
CuZn	soveltuu	290 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	soveltuu	100 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu rajoituksin		