

**Garant****GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 5×D, Ø DC m7: 31mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234015 31
GTIN	4045197697332
Tuoteluokka	21S

**Kuvaus****Malli:**

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

**Poraustoleranssi:**

3×D: −0,1 / +0,3 mm

5×D: −0,1 / +0,35 mm

**Kuvaus:**

Suurin mahdollinen suoritussyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

**Käyttö:**

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

**Käyttö mainosteksti:**

Mukana kääntöterät, nro GG2340–GG2389.

**Sopii:**

Kääntöterät SOGX 100408.

**Suositus:**

**Alkuporauksessa** syöttö vähennettävä 70 %:iin.

**Huomautus:**

Muita välikokoja 1/10-mitoissa saatavana tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Hyötypituus L <sub>1</sub>	155 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 100408
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Terien lkm Z	1

Kääntöterä-ruuvisarja	239700 10IP (2,8 Nm)
Varren pituus $L_s$	68 mm
Sarja	Power Drill
Nimellis-Ø D	31
tuuma-Ø	1 7/32 tuuma
Maksimaalinen säätöraja $V_{max}$	0,25 mm
Ulkonema $L_A$	179 mm
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB6535
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB6640
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB630
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB6810
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	5xD
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 10IP	239700 10IP
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 10IP	674252 10IP
	211750 2,8

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu  
vääntömomentti 2,8 Nm

---