

Garant**Karanpää Ø 9,75 – 88,1 mm, Liitäntä: HSK63**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 237591 HSK63 |
| GTIN | 4045197608475 |
| Tuoteluokka | 29W |

Kuvaus

Malli:

Monoblock tai HW63-liitännällä. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö. Pienikokoinen.

Käyttö:

Sorvinterille, joissa varren Ø 16 mm ja tarkkuuskarasilloille. ISO-kääntöterillä **tyyppi CC..0602...**

Suositus:

Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro 237695 ja nro 237696 kanssa.

Sisäjäähdytys: kyllä

Ulko-Ø D₁: 55 mm

Hyötypituus L₁: 72 mm

Ulottuma A: 95 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|-------------|
| Hyötypituus L ₁ | 72 mm |
| Ulko-Ø D ₁ | 55 mm |
| Liitäntä | HSK63 |
| Ulottuma A | 95 mm |
| Sisäjäähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Karatyökalu |

