

**CNGA 120404, KBN25M, Tyyppi: MEW****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255609 MEW
GTIN	4960664507122
Tuoteluokka	25H

Kuvaus**Malli:**

MEGACOAT-pinnoitetut CBN-kääntöterät. MultiEdge Wiper; 2 särmää kääntöterää kohden Wiper-mitoituksella.

Laji: KBN25M

Lastuamissärmän malli: MEW

Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,2 mm

Syöttö f : 0,15 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissärmän malli	MEW
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,2 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 200 m/min

Syöttö f	0,15 - 0,3 mm/kierr,
Laji	KBN25M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CBN
ISO-koodi-kääntöterä	CNGA 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotenimen määrite	KBN25M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	sopii rajoituksin		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		