

Garant**Kahden leikkaavan särmän pora HW, Liitäntä: HW25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237610 HW25
GTIN	4045197676719
Tuoteluokka	20N

Kuvaus**Malli:**

Kahden leikkaavan särmän porassa on perusrunko ja kääntöterän pidin.

HW-liitäntä.

Erilliset leikkuusäädöt.

Synkronikara saatavilla pyynnöstä.

Käyttö:

Reikien väljennysporaukseen.

Sisäjähdytys: kyllä

Sopiva kääntöterä: CC..0602..

Hyötypituus L₁: 56 mm

Työstöalueen Ø: 29,5 - 40,1 mm

Kääntöterän ruuvi: 219830

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	56 mm
Sopiva kääntöterä	CC..0602..
Kääntöterän ruuvi	219830
Työstöalueen Ø	29,5 - 40,1 mm
Liitäntä	HW25
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kahden leikkaavan särmän pora