

Garant**Sarja ilman kiinnitystä Ø 9,75–164 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237598
GTIN	4045197602084
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Malli:**

Sisäsorvauspitimet ja tarvikkeet laukussa. **Säätötarkkuus 0,01 mm jakoviivaa kohti / noniuksella 0,002 mm Ø.**

Ø-säädössä vain pientä suunnanvaihtoeptarkkuutta.

Ø-alueille 9,75–30,1 mm

Käyttö:

Sorvintierille, joissa varren Ø 16 mm ja tarkkuuskarasilloille. ISO-kääntöterillä **tyyppi CC..0602...**

Toimituksen sisältö:

1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): Nro 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nro 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nro 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nro 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 kääntöteränpidin sillalle: Nro 237565

1 kääntöteriä: Nro 260052 koko CU7010 (CCMT 060204)

Varaosa:

Kääntöterän ruuvi nro 219830.

Suositus:

Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro 237695 ja nro 237696 kanssa.

Tekninen kuvaus

Liitanta	SK40
Sisajähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu