

**DNGA 150608, KBN05M, Tyyppi: ME****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 255633 ME |
| GTIN | 4960664599080 |
| Tuoteluokka | 25H |

Kuvaus**Malli:**

MEGACOAT-pinnoitetut CBN-kääntöterät. MultiEdge; 2 tai 3 särmää kääntöterää kohden.

Laji: KBN05M

Lastuamissärmän malli: ME

Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,2 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,2 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 120 - 200 m/min |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| Lastuamissärmän malli | ME |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,05 - 0,2 mm |
| Syöttö f | 0,1 - 0,2 mm/kierr, |
| Koneistusehto | jatkuva |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Laji | KBN05M |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuava aine | CBN |
| ISO-koodi-kääntöterä | DNGA 150608 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Tuotenimen määrite | KBN05M |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-----------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | | |
| jatkuva | soveltuu | | |
| epäsäännöllinen | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |