

**Garant****GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 5xD, Ø DC m7: 23mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 234015 23     |
| GTIN         | 4045197697172 |
| Tuoteluokka  | 21S           |

**Kuvaus****Malli:**

Kierteiset jäähtytiskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

**Poraustoleranssi:**

3xD: -0,1 / +0,3 mm

5xD: -0,1 / +0,35 mm

**Kuvaus:**

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5xD asti.

**Käyttö:**

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

**Käyttö mainosteksti:**

Mukana kääntöterät, nro GG2340–GG2389.

**Sopii:**

Kääntöterät SOGX 080407.

**Suositus:**

**Alkuporauksessa** syöttö vähennettävä 70 %:iin.

**Huomautus:**

Muita välikokoja 1/10-mitoissa saatavana tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja      | 239700 8IP (1,3 Nm) |
| ISO-koodi-kääntöterä       | SOGX 080407         |
| Hyötypituus L <sub>1</sub> | 115 mm              |
| Terien lkm Z               | 1                   |

|   |  |
|---|--|
| varren $\varnothing D_s$                | 25 mm                                  |
| Varren pituus $L_s$                     | 56 mm                                  |
| Sarja                                   | Power Drill                            |
| Nimellis- $\varnothing D$               | 23                                     |
| Maksimaalinen säätöraja $V_{max}$       | 0,25 mm                                |
| Ulkonema $L_A$                          | 135 mm                                 |
| Kääntöterälaatu sisäteriä varten        | HB6535                                 |
| Kääntöterälaatu sisäteriä varten        | HB6640                                 |
| Kääntöterälaatu sisäteriä varten        | HB630                                  |
| Kääntöterälaatu sisäteriä varten        | HB6810                                 |
| Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 5xD                                    |
| Varsi                                   | ISO 9766                               |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti keskitysporaus            |
| Poran käyttö                            | kupera rajoitetusti                    |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti poikittaisporaus          |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti pakettiporaus             |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti viisto ulostuloporaus     |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
| Sisäjähdytys                            | kyllä                                  |
| Lastuamisstrategia                      | HPC                                    |
| Tuotetyyppi                             | Kääntöteräpora                         |

## Tarvikkeet

|   |            |
|---|------------|
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP | 674252 8IP |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP                             | 239700 8IP |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm      | 211750 1,3 |