

**Garant****Sarja ilman kiinnitystä Ø 9,75 – 88,1 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237599
GTIN	4045197602091
Tuoteluokka	29W

**Kuvaus****Malli:**

SisäSORVAUSPITIMET ja tarvikkeet laukussa. **Säätötarkkuus 0,01 mm jakoviivaa kohti / noniuksella 0,002 mm Ø.**

Ø-säädössä vain pientä suunnanvaihtoeptarkkuutta.

**Ø-alueille 9,75–88,1 mm**

**Käyttö:**

Sorvintierille, joissa varren Ø 16 mm ja tarkkuuskarasilloille. ISO-kääntöterillä **tyyppi CC..0602...**

**Toimituksen sisältö:**

1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): Nro 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nro 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nro 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nro 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): Nro 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nro 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 kääntöteränpidin sillalle: Nro 237565

1 kääntöteriä: Nro 260052 koko CU7010 (CCMT 060204)

**Varaosa:**

Kääntöterän ruuvi nro 219830.

**Suositus:**

Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro 237695 ja nro 237696 kanssa.

---

## Tekninen kuvaus

Liitântä	SK40
Sisäjäähditys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu