

Garant**Tarkkuuskarasarja Ø 9,75 – 30,1 mm, Liitäntä: HSK63****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237581 HSK63
GTIN	4045197607799
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Malli:**

Karapää nro 237591, poraustuurna ja tarvikkeet laukussa. **Syöttötarkkuus 0,01 mm / noniuksella 0,002 mm Ø:sta.**

Halkaisijan säädössä vain pientä suunnanvaihtoepätarkkuutta.

Ø-alueille 9,75–30,1 mm

Käyttö:

Sorvinterille, joissa varren Ø 16 mm ja tarkkuuskarasilloille. ISO-kääntöterillä **tyyppi CC..0602...**

Toimituksen sisältö:

1 karapää: Nro 237591 HSK63

1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): Nro 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nro 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nro 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nro 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 kääntöteränpidin sillalle: Nro 237564 06

1 kääntöteriä: Nro 260052 koko CU7010 (CCMT 060204)

Varaosa:

Kääntöterän ruuvi nro 219830.

Suositus:

Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro 237695 ja nro 237696 kanssa.

Tekninen kuvaus

Liitântä	HSK63
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

KaranpääØ 9,75 – 88,1 mm Liitântä HSK63	237591 HSK63
Sisäsorvauspidin	237630
CC.T 060204 Laji CU7010	260052 CU7010
Sisäsorvauspidin	237634
Sarja ilman kiinnitystäØ 9,75–164 mm	237598