

Garant**Kahden leikkaavan särmän pora HW, Liitäntä: HW40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237610 HW40
GTIN	4045197676733
Tuoteluokka	20N

Kuvaus**Malli:**

Kahden leikkaavan särmän porassa on perusrunko ja kääntöterän pidin.

HW-liitäntä.

Erilliset leikkuusäädöt.

Synkronikara saatavilla pyynnöstä.

Käyttö:

Reikien väljennysporaukseen.

Sisäjähdytys: kyllä

Sopiva kääntöterä: CC..09T3..

Hyötypituus L₁: 75 mm

Työstöalueen Ø: 49,5 - 66,5 mm

Kääntöterän ruuvi: 219805

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	219805
Hyötypituus L ₁	75 mm
Sopiva kääntöterä	CC..09T3..
Työstöalueen Ø	49,5 - 66,5 mm
Liitäntä	HW40
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kahden leikkaavan särmän pora