

**Garant****Kahden leikkaavan särmän pora HW, Liitäntä: HW50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237610 HW50
GTIN	4045197676740
Tuoteluokka	20N

**Kuvaus****Malli:**

Kahden leikkaavan särmän porassa on perusrunko ja kääntöterän pidin.

HW-liitäntä.

Erilliset leikkuusäädöt.

Synkronikara saatavilla pyynnöstä.

**Käyttö:**

Reikien väljennysporaukseen.

Sisäjähdytys: kyllä

Sopiva kääntöterä: CC..1204..

Hyötypituus L<sub>1</sub>: 90 mm

Työstöalueen Ø: 65,5 - 87,5 mm

Kääntöterän ruuvi: 219864

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	CC..1204..
Kääntöterän ruuvi	219864
Hyötypituus L <sub>1</sub>	90 mm
Työstöalueen Ø	65,5 - 87,5 mm
Liitäntä	HW50
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kahden leikkaavan särmän pora