

**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260606 25/10
GTIN	4045197655370
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	10 mm
Varren koko	25 mm
Sopiva kääntöterä	RC.X 1003
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Toimintaleveys $L_4$	32 mm
ISO-koodi pidin	SRGCR/L 2525M10
Pään pituus $L_1$	21 mm
Aluslevy	269005 11
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma $\kappa$	30 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin
-------------	------------------

## Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Aluslevy Tyyppi 11	269005 11
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500