



Rakenneilmaisin, Tyyppi: GMS120-27



Tilaustiedot

Tilausnumero	465570 GMS120-27
GTIN	4053423255331
Tuoteluokka	46T

Kuvaus

Malli:

Luotettava rakenneilmaisin syvällä sijaitsevien kohteiden paikantamiseen jopa 120 millimetristä. Kolme paikannustilaa (väliseinätoiminto, metallitoiminto, toiminto jännitteellisille johdoille) eri käyttökohteisiin. Laite paikantaa luotettavasti ja ilmoittaa kohteista valolla ja äänimerkillä. Kohteen keskipisteen tarkka näyttö. Etsimäsi kohteen keskipiste voidaan merkitä yksinkertaisesti merkintäaukon kautta. Suuri, valaistu näyttö. Softgrip-pinta takaa paremman otteen.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Havaitsee nämä materiaalit: Rautametallit, ei-rautametallit, puukoolaukset, jännitteelliset johdot.

Toimituksen sisältö:

Paristo nro 081551 koko LR6, suojalaukku.

Tekninen kuvaus

Tunnistamissyvyys teräs	100 mm
Tunnistamissyvyys kupari	120 mm

Tunnistamissyvyys puu	30 mm
IP-suojaluokka	IP 54
Paino	270 g
Mittausalue	120 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Leveys	113 mm
Korkeus	78 mm
Pituus	208 mm
Tuotenro, paristot/akut	081551 LR6
Tunnistamissyvyys jännitteiset sähköjohtimet	50 mm
Tuotetyyppi	Rakenneilmaisin