

Silmäsuihku seinä-/pöytäasennukseen, Tyyppi: 713



Tilaustiedot

Tilausnumero	984151 713
GTIN	4251138218058
Tuoteluokka	97S

Kuvaus

Malli:

Sisäkäyttöön tarkoitetut silmäsuihkut, joiden tehokkaat suihkupäät saavat aikaan rajoitetun, tasaisen vesisuihkun. Integroitu automaattinen virtauksensäätö, joka takaa suihkun oikean korkeuden vedenpaineesta riippumatta, sekä integroitu takaisinvirtauksen esto juomavesiverkoston suojaamiseksi. Suihkupään ympärillä olevat kumimansetit suojaavat käyttäjää törmäysvammoilta. Pölysuojat avautuvat automaattisesti, kun silmäsuihku aktivoituu vedenpaineen vaikutuksesta. Suihkupäiden suuret aukot estävät seisovan veden kertymistä ja siten kalkin muodostumisen. yksi suihkupää 45° kulmassa

Standardi:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Tekninen kuvaus

Virtauspaine	2,5 - 5 bar
Läpivirtausarvo	7 l/min
Virtauspaine	36,26 - 72,52 psi
Asennustilanne	seinälle asennettu

Asennustilanne	pöydälle asennettava
BSP-liitoskierre	1/2 sisäkierre tuuma
Syvyys	65 mm
letkun pituus	1500 mm
Korkeus	270 mm
Toiminto	Silmäsuihku
Toiminto	Käsिसuihku
Leveys	65 mm
Paino	0,85 kg
Tuotetyyppi	Silmäsuihku