

Silmäsuihku seinä-/pöytäasennukseen, Tyyppi: 712



Tilaustiedot

Tilausnumero	984151 712
GTIN	4251138221232
Tuoteluokka	97S

Kuvaus

Malli:

Sisäkäyttöön tarkoitetut silmäsuihkut, joiden tehokkaat suihkupäät saavat aikaan rajoitetun, tasaisen vesisuihkun. Integroitu automaattinen virtauksensäätö, joka takaa suihkun oikean korkeuden vedenpaineesta riippumatta, sekä integroitu takaisinvirtauksen esto juomavesiverkoston suojaamiseksi. Suihkupään ympärillä olevat kumimansetit suojaavat käyttäjää törmäysvammoilta. Pölysuojat avautuvat automaattisesti, kun silmäsuihku aktivoituu vedenpaineen vaikutuksesta. Suihkupäiden suuret aukot estävät seisovan veden kertymisen ja siten kalkin muodostumisen. yksi suihkupää

Standardi:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Tekninen kuvaus

Asennustilanne	seinälle asennettu
Asennustilanne	pöydälle asennettava
Virtauspaine	2,5 - 5 bar
Läpivirtausarvo	7 l/min

Virtauspaine	36,26 - 72,52 psi
Paino	0,8 kg
letkun pituus	1500 mm
Leveys	65 mm
Toiminto	Silmäsuihku
Toiminto	Käsिसuihku
Syvyys	65 mm
Korkeus	240 mm
BSP-liitoskierre	1/2 sisäkierre tuuma
Tuotetyyppi	Silmäsuihku