



Akkukäyttöinen tarkastuskamera, Valmistajamerkintä: GIC12V



Tilaustiedot

Tilausnumero	492710 GIC12V
GTIN	4059952657240
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

- 127 mm / 5 tuuman LCD-väri näyttö.
- Automaattinen kuvan kääntö ("Up is Up"[™] -toiminto).
- Kuvien ja videoiden siirto suoraan mikro-USB-kaapelin tai mikro-SD-kortin välityksellä.

Akkukäyttöiset pienoistarkastuskamerat silmämääräiseen tarkastukseen vaikeapääsyisissä paikoissa.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 x 12 V / 2,0 Ah litiumioniakku, laturi, 32 GB MicroSD -kortti, kamerakaapeli nro 492716 koko 1,5, Micro-USB-kaapeli, koukku, magneetti, peili, L-BOXX.

Tekninen kuvaus

Paino	0,7 kg
Näytön tarkkuus	1280 x 720 px
Kamerapään Ø	8,3 mm

Näytön koko	5 tuuma
akun jännite	12 V
Akkukapasiteetti	2 Ah
IP-suojaluokka	IP 54
Kamerakaapelin pituus	1500 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 12 V
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppi	Endoskooppi