

Altaalla varustettu silmäsuihku, Tyyppi: 300**Tilaustiedot**

Tilausnumero	984152 300
GTIN	4251138218171
Tuoteluokka	97S

Kuvaus**Malli:**

Sisäkäyttöön tarkoitetut silmäsuihkut, joiden tehokkaat suihkupäät saavat aikaan rajoitetun, tasaisen vesisuihkun. Integroitu automaattinen virtauksensäättö, joka takaa suihkun oikean korkeuden vedenpaineesta riippumatta, sekä integroitu takaisinvirtauksen esto juomavesiverkoston suojaamiseksi. Suihkupään ympärillä olevat kumimansetit suojaavat käyttäjää törmäysvammoilta. Pölysuojat avautuvat automaattisesti, kun silmäsuihku aktivoituu vedenpaineen vaikutuksesta. Suihkupäiden suuret aukot estävät seisovan veden kertymistä ja siten kalkin muodostumisen. 2 suihkupäätä, allas ja pitkään jälkiloistava PUSH-vipu.

Standardi:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.

Tekninen kuvaus

Läpivirtausarvo	14 l/min
Virtauspaine	36,26 - 72,52 psi
Asennustilanne	seinälle asennettu
Virtauspaine	2,5 - 5 bar
Leveys	400 mm
Paino	3 kg
Syvyys	415 mm

Toiminto	Silmäsuihku
Korkeus	235 mm
BSP-liitoskierre	3/4 sisäkierre tuuma
Tuotetyyppi	Silmäsuihku