

**HSS-keskiöpöora A, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC k12: 0,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	111005 0,5
GTIN	4067263117087
Tuoteluokka	12A

**Kuvaus****Malli:**

Umpiaineesta hiottu ja takahiottu ja kierreuritettu. Yhdeltä sivulta lastuava.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	25 mm
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	0,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	3,15 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm/kierr,
Varren toleranssi	h7
Työkappaleen Ø	< 4 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 333
tyyppi	A
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Upotuskulma	60 astetta
Leikkaussuunta	Oikea
Varsi	Lieriövarsi, h7

Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöporat

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	8 m/min	P
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		