



Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen, Tyyppi: 10-54E



Tilaustiedot

Tilausnumero	814921 10-54E
GTIN	4039976085830
Tuoteluokka	86A

Kuvaus

Malli:

Kotelo eloksoitua alumiinia, pursekaapimen kartio karkaistua erikoistyökaluterästä. Molemmilla puolilla ulkokuusiokanta, mahdollistaa koneellisen purseenpoiston (jopa 300 kierrosta minuutissa).

Käyttö:

Laadukas jaloteräs-, teräs-, kupari-, muovi- ja alumiiniputkien sisä- ja ulkopuolinen purseenpoisto. **Ihanteellinen ruostumattomasta teräksestä valmistetuille putkille.**

Tekninen kuvaus

koneellinen purseenpoisto mahdollinen	kyllä
putken Ø:lle	10 - 54 mm
Kotelon materiaali	eloksoitu alumiini
Tuotetyyppi	Purseenpoistin

