



## Yhdenkäden putkentaivutuspihtisarja, teräspeltikotelo, Tyyppi: 1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	821201 1
GTIN	4039976026369
Tuoteluokka	84C

### Kuvaus

**Malli:**

Vankkatekoinen, alumiinivaluinen taivutusmekanismi, mekaaninen hammastankosyöttö (pikasyöttö ja pikaperuutus), yleiskäyttöinen ohjaimenpidin sekä lestit ja luistit, jotka on valmistettu lasikuituvahvisteisesta polyamidista. Taivutuskulma enint. 180°.

**Käyttö:**

Pehmeiden, myös pinnoitettujen kupariputkien taivuttamiseen. Pinnoitettujen, hiiliteräksestä valmistettujen mapress-puristuskiinnitteisten teräsputkien taivuttamiseen. DIN2391 – 2394 -standardin mukaisten pehmeiden, tarkkamittaisten, pinnoittamattomien tai pinnoitettujen teräsputkien sekä puristuskiinnitteisten liitinputkien taivuttamiseen.

**Sisältö:**

Taivutusmekanismi: 1 kpl

Yleiskäyttöinen ohjain: 1 kpl

1 taivutuslesti, putken ulko-Ø: koot 12; 15; 18; 22 mm

Taivutussäde (putken keskipiste): koot 36; 55; 72; 86 mm

### Tekninen kuvaus

enimmäistaivutuskulma	180 astetta
Tuotetyyppi	Taivutuslaite

