

REMS

Putkentaivutuslaite Sinus, sisältää lestit, kantolaukku, Putken ulko-Ø: 12-22mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	822011 12-22
GTIN	4039976026925
Tuoteluokka	84C

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen, vankka käsikäyttöinen putkentaivutin putkien kylmätaivuttamiseen. Lestit ja luistit on valmistettu **lasikuituvahvistetusta polyamidista**, joten ne ovat erittäin kestäviä ja silti kevyitä. Putken eri Ø:ille tarkoitetut taivutuslestit ovat vaihdettavissa. Putkentaivutuslaitetta voidaan käyttää kiinteästi ruuvipenkissä tai irrallaan manuaalisesti.

Käyttö:

Pehmeiden ja kovien kupariputkien, lämpöeristettyjen kupariputkien, teräsputkien sekä alumiini- ja VA-putkien taivuttamiseen, kun putken ulkohalkaisija on 10–22 mm (VA-putkissa 12–18 mm). Taivutuskulma enint. 180°. (Putkien seinämän enimmäispaksuus 1,5 mm, pehmeissä kupariputkissa enint. 3 mm, VA enint. 1,5 mm.)

Sisältö:

Putkentaivutuslaite: 1 kpl
1 taivutuslehti, putken ulko-Ø: 12; 15; 18; 22 mm
1 luisti, putken ulko-Ø: 12; 15; 18; 22 mm

Toimituksen sisältö:

Koostuu karkaistua terästä olevasta taivutusmekanismista, liitospulteista, 4 lestickä, 4 luistikä ja erikoissuihkeesta; teräspeltinen kantolaatikko.

Tekninen kuvaus

Putken ulko-Ø	12; 15; 18; 22 mm
Liukukenkien lukumäärä	4
Putkentaivuttimien lukumäärä	1
Vaarallisen aineen tunnus	GHS02: Liekki
Taivutuslestien lukumäärä	4
Pakkaus	teräspeltikotelo
enimmäistaivutuskulma	180 astetta
Taivutuselementin materiaali	lasikuituvahvisteinen polyamidi
Liukukengän materiaali	lasikuituvahvisteinen polyamidi
Tuotetyyppi	Taivutuslaite

Tarvikkeet

Luisti Putken ulko-Ø 15 mm	822120 15
Taivutuslehti Putken ulko-Ø 18 mm	822110 18
Luisti Putken ulko-Ø 18 mm	822120 18
Taivutuslehti Putken ulko-Ø 22 mm	822110 22